

REFLECON® NYOMTATÓÁGY-TISZTÍTÓ

**FEJLETT
TISZÍTÓ
FORMULA**



500 ml

Termékjellemzők

- Az egyenletes alkalmazott mennyiség precíz és gazdaságos használatot biztosít.
- Az optimalizált formula garantálja az alapos tisztítást, nyom nélkül távolítja el a makacs maradványokat.
- Használatra kész - nincs szükség előkészítésre.
- Nincs piszkos kéz és kifolyt tisztítószer - csak fújja fel, törölje le és kész!
- A szelepnnyomás változtatásával a permetezett mennyiség pontosan beállítható a különböző alkalmazásokhoz.
- A tökéletesen megtisztított építőlemez javítja a 3D nyomatok adhézióját.
- Meghosszabbítja a nyomtatóágy élettartamát: a rendszeres tisztítás megelőzi a lerakódásokat és megőrzi a felület minőségét.
- Ideális professzionális és magánfelhasználók számára is: Ipari nyomtatási környezetbe és hobbi használatra egyaránt alkalmas.
- A gyors száradás csökkenti a nyomtatási munkák közötti állásidőt.

Gyártó:

MR Chemie GmbH
Nordstr. 61-63
59427 Unna
www.reflection.com

Forgalmazó:

KE-TECH Kft.
web: www.ketech.hu
tel.: +3612900151
e-mail: ketech@ketech.hu

Olvassa be a videót
útmutató eléréséhez!



REFERENCIA PONTOK

Fehér:


struktúrált fény 3D szkennerekhez

- belső Ø 0,8 / külső Ø 2,5
- belső Ø 1,5 / külső Ø 3,5
- belső Ø 3,0 / külső Ø 7,0
- belső Ø 6,0 / külső Ø 10,0

Fényvisszaverő:

lézeres 3D szkennerekhez

- belső Ø 3,0 / külső Ø 6,0
- belső Ø 6,0 / külső Ø 10,0



MÁGNESES PONTOK

Fehér referencia pontokkal:

- Ø 3,0 vagy Ø 6,0 mm

Fényvisszaverő:

- Ø 3,0 vagy Ø 6,0 mm

MÁGNESSKOCKÁK

Fehér referencia pontokkal:

- Ø 6,0 mm, 13 oldalú kivitel

Fényvisszaverő:

- Ø 6,0 mm, 13 oldalú kivitel



Gyártó:

MR Chemie GmbH
Nordstr. 61-63
59427 Unna
www.reflection.com

Forgalmazó:

KE-TECH Kft.
web: www.ketech.hu
tel.: +3612900151
e-mail: ketech@ketech.hu



KE-TECH

1183 Budapest, Üllői út 470.
Weboldal: www.ketech.hu